



## LED-EX čelovka Vizion 2 s batériou, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081519 1
GTIN	327005170102
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Čelovka chránená pred výbuchom, testovaná podľa platnej smernice ATEX. Plochá, ľahká LED čelovka. Optimálne osvetlenie vďaka nastaviteľným uhlom lúča, 3 úrovniam osvetlenia a 3 voliteľným tvarom lúča. Odnímateľný LED modul pre použitie ako parkovacie svetlo/pracovné svetlo. S protišmykovým gumovým popruhom na helmu (k dispozícii je aj textilný popruh).

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane batérií – (3x AAA).

### Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Ø hlavy	45 mm
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 21
Svetelný rozsah	60 m
Označenie výrobcu	Vizion 2

Svetelný tok	60 - 250 lm
Typ batérií	Micro, AAA
Farba puzdra	žltá
Počet obsiahnutých batérií	3
Trvanie osvetlenia	3,5 - 30 h
Hmotnosť	113 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
chemické zloženie	alkalicko-mangánové
dobijateľný	nie
Osvetlenie stmievateľné	nie
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Druh produktu	Čelová lampa

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081553 LR3
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081559 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081554 LR3