



Výhodné balenie Štandardné vrtáky na termálne vrtanie (s golierom) Uni, 5 ks



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG0751 M3
GTIN	4069515042550
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Vrták na termálne vrtanie štandard (s golierom), **ako č. 080751.**

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vrtáčkách.

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Vhodné pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď, mosadz.

Vhodné pre:

Klieština ER HOLEX č. 308964, ER upínací kľúč č. 309680, tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180 a držiak HOLEX M-Drill č. 080750.

Technický opis

odporúčané otáčky	3000 min ⁻¹
odporučený výkon pohonu	0,7 kW
Hrúbka materiálu	0,7 - 2,5 mm
Ø stopky	6 mm

Technický list

Ø otvoru pod závit	2,7 mm
Obsah	5" hod.
Druh produktu	Vrtáky pre termálne vŕtanie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG0751 M3