

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SVJBR/L 2020K16
Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	269005 8
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Podložka Typ 8	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500