

Garant**Držák upichovacího nože eco, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273835 25/3
GTIN	4045197517326
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 10×w

Upozornenie:

Maximálny \varnothing = obmedzený \varnothing obrobka v závislosti od modelu.

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.

V prípade potreby použite zapichovacie otočné doštičky s jednou čepeľou č. 273656 – 273670.

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	49 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	30 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celková dĺžka L	121 mm
Séria	Eco
Maximálny \varnothing	60 mm

Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
---------------------------	----------