

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Velkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Velkosť doštičiek	16 mm
Velkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Skrutka pre podložku	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Podložka	269005 8
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 2020K16
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 8	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500