

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261107 25/16
GTIN	4045197655752
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 2
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Držiak ISO-kód	SVHBR/L 2525M16
Podložka	269005 8
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500