

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261108 16/11
GTIN	4045197655769
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	21,5 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 1616H11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L	100 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500