

**VBMT 160408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	HQ
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie