

Garant**VCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 160404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3564 160404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	261372 HB7120-1
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3564 160404