

Garant**WNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 060404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2482 060404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	160 - 400 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	251952 HB7020-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2482 060404
