

Garant**SNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 120404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2939 120404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	251142 HB7130-2
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubení	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 mm/min
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2939 120404