

**Garant****VCGT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7315-1, Velkost: 110302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG3832 110302 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Technický opis**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Hĺbka rezu $a_{p \max}$                | 1,75 mm            |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                  |
| Hlavné použitie                        | N                  |
| Obsah                                  | 261364 HB7315-1    |
| Uhlový Polomer                         | 0,2 mm             |
| Rezný materiál                         | HM                 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | VCGT 110302        |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokončovanie       |
| Počet kusov                            | 30                 |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 50 - 600 mm/min    |
| Hĺbka rezu $a_{p \min}$                | 0,15 mm            |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,05 - 1,5 mm      |
| Posuv $f$                              | 0,03 - 0,25 mm/ot, |
| Tolerancia                             | G                  |

## Technický list

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Typ            | HB7315-1                              |
| Podmienka rezu | kontinuálny                           |
| Lamač triesok  | AF                                    |
| Druh produktu  | Otočné rezné platničky na sústruženie |

### Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3832 110302