

Garant**VCGT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7315-1, Velkost: 160402****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3832 160402
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet kusov	30
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 600 mm/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Obsah	261370 HB7315-1
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160402
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Hlavné použitie	N
Tolerancia	G

Technický list

Typ	HB7315-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3832 160402