

Garant**VBMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 160408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3552 160408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Obsah	261154 HB7120-1
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3552 160408