

Mahr

Súprava digitálnych posuvných meradiel IP67 s hranatým hĺbkomerom, merací rozsah 150 mm, Počet posuvných meradiel: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	404102 3
GTIN	
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Indukčný, vodotesný merací systém. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Meracie plochy majú jemný povrch.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032 na posuvné meradlo. 3x posuvné meradlo č. 412733 veľ. 150.

Technický opis

Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock

Technický list

Počet obsiahnutých batérií	3
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Odčítanie	0,01 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo
USP1	Digitálne posuvné meradlo, IP67 s hranatým hĺbkomerom, rozsah merania 150 mm, odčítanie 0,01 mm

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: 404102 3