

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	AH25R SVUCR/L16
Dĺžka hlavy L ₁	25,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	31,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500