

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	30 mm
Držiak ISO-kód	A16M SVJCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L_3	2 mm
Šírka hrdla L_4	9,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	22 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500