

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SVUCR/L11
Dĺžka hlavy L ₁	16,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	21 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička	269028 7 VC.. 1103..
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	15,5 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500