

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie