

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261349 20/11
GTIN	4045197654175
Trieda položky	21T

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	25 mm
Odsadenie stredu $L_3$	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy $L_1$	20,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A20R SVUCR/L11
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania $L_2$	18 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500