

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka hlavy L_1	25,5 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVUCR/L16
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500