

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie