

**Doštička s čiastočným profilom 55° vonkajšia ľavá, HB7010, Počet chodov/
palec: 14-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270815 14-8
GTIN	4045197368140
Trieda položky	21J

Technický opis

Počet chodov/palec	14-8
Rezný materiál	HM
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Druh použitia	ľavé
Profil otočnej reznej platničky	Čiastočný profil
Typ	HB7010
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Velkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitů

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		