

**Klieštinový držiak ER CENTRO P valcové, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300682 16
GTIN	2050001705686
Trieda položky	33F

**Popis****Prevedenie:**

Valcovitý držiak Fahrion CENTRO P **bez upínacích matíc.**

K dispozícii je prechodný otvor pre vnútorné chladenie.

**Použitie:**

Na predĺženie skľučovadla v povrchových alebo upínacích skľučovadlách.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Upínací kľúč č. 309754; 309756.

Upínacie klieštiny ER č. 309365 – 309372, ER mini CP matica č. 309655; 309665.

**Upozornenie:**

Nie je vhodný na zmršťovanie.

**Technický opis**

L <sub>2</sub>	33 mm
Dĺžka stopky L <sub>1</sub>	117 mm
pre ER klieštiny	16
Ø stopky d	16 mm
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
Vonkajší Ø D	22 mm
Séria	Centro P
Vnútorné chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

## Príslušenstvo

Upínacia matica ER CENTRO Pštandardná Typ CP pre ER 11M	309655 11M
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 2	309365 2
Upínacia matica ER CENTRO Ppre tesniace podložky HP Typ CP pre ER 25DI	309665 25DI
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 9	309370 9
Upínacia matica ER CENTRO Ppre tesniace podložky HP Typ CP pre ER 32DI	309665 32DI
Upínacia matica ER CENTRO Pštandardná Typ CP pre ER 16C	309655 16C
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 5	309369 5
Upínacia matica ER CENTRO Pštandardná Typ CP pre ER 16MS	309655 16MS
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 5	309371 5
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 1	309370 1
Upínacia matica ER CENTRO Ppre tesniace podložky HP Typ CP pre ER 16DI	309665 16DI
Upínacia matica ER CENTRO Pštandardná Typ CP pre ER 40	309655 40
Upínacia matica ER CENTRO Pštandardná Typ CP pre ER 25	309655 25
Upínacia matica ER CENTRO Pštandardná Typ CP pre ER 8M	309655 8M
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 7	309370 7
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 3	309370 3
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 7	309371 7
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 3	309368 3

Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 2	309370 2
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 6	309368 6
Upínacia matica ER CENTRO Ppre tesniace podložky HP Typ CP pre ER 40DI	309665 40DI
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 5	309368 5
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 3	309365 3
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 1	309365 1
Upínacia klieština ER HPs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 6	309372 6
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 10	309370 10
Upínacia matica ER CENTRO Pštandardná Typ CP pre ER 32	309655 32
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 6	309371 6
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 6	309370 6
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 6	309369 6
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 4	309371 4
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 2	309368 2
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 1	309368 1
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 4	309365 4
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 4	309370 4
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 3	309369 3
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 5	309370 5
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 8	309371 8
Upínacia klieština ER HPs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 4	309372 4
Upínacia klieština ER HPs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 8	309372 8
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 7	309368 7

Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 5	309365 5
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 9	309371 9
Upínacia matica ER CENTRO Pštandardná Typ CP pre ER 16	309655 16
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 4	309369 4
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 10	309371 10
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 3	309371 3
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 4	309368 4
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 8	309370 8
Upínacia matica ER CENTRO Ppre tesniace podložky HP Typ CP pre ER 16CDI	309665 16CDI
Upínacia matica ER CENTRO Ppre tesniace podložky HP Typ CP pre ER 16MSDI	309665 16MSDI