

**Garant**

**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 1,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 25/11mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Trieda položky	21W

**Popis**

**Prevedenie:**  
**S pevným uhlom sklonu.**  
**S vnútorným chladením.**

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	13 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4
Odsadenie stredu $L_3$	7,3 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Vnútorné chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
Uhol sklonu	1,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka Typ 4	279810 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500