

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 12/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Trieda položky	21W

Popis

Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	16 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Upínacia skrutka pre dosku závit	279810 2
Podložka 1,5°	272610 1,5
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Celková dĺžka L	83 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	272500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Podložka pre sústružnícky držiakEL/IR Uhol sklonu 1,5	272610 1,5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500