

**Garant**

**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 0,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 25/11mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Trieda položky	21W

**Popis**

**Prevedenie:  
S pevným uhlom sklonu.**

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7,3 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	13 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Vnútorne chladenie	nie
Stopka Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Uhol sklonu	0,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

**Príslušenstvo**

Upínacia skrutka Typ 4	279810 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500