

Garant**Vyvrtavacia tyč, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 120/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Trieda položky	21W

Popis

Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	13,4 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	24 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Vnútorne chladenie	áno
Podložka 1,5°	272620 1,5
Skrutka podložky	279824 1
Stopka Ø D _s	20 mm
Šírka hrdla L ₄	20 mm
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	272500
Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu 1,5	272620 1,5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500