

Garant**Vyvrtavacia tyč, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 135/22mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 272171 135/22 |
| GTIN | 4045197429841 |
| Trieda položky | 21W |

Popis

Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.

Technický opis

| | |
|--|-----------------|
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279810 3 |
| Odsadenie stredu L ₃ | 17,2 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 32 mm |
| Veľkosť doštičiek | 22 mm |
| Celková dĺžka L | 200 mm |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Skrutka podložky | 279824 2 |
| Podložka 1,5° | 272626 1,5 |
| Stopka Ø D _s | 25 mm |
| Šírka hrdla L ₄ | 24,6 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Skrutka pre podložku Typ 2 | 279824 2 |
| Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu 1,5 | 272626 1,5 |
| Upínacia skrutka Typ 3 | 279810 3 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20 | 674248 TX20 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |