

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 16/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272001 16/16
GTIN	4045197429674
Trieda položky	21W

Popis**Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitú	279810 2
Veľkosť stopky	16 mm
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Podložka 1,5°	272600 1,5
Celková dĺžka L	97 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Upínacia skrutka	272500
Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu 1,5	272600 1,5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500