

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272001 20/16
GTIN	4045197429681
Trieda položky	21W

Popis**Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Podložka 1,5°	272600 1,5
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitú	279810 2
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Celková dĺžka L	128 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Upínacia skrutka	272500
Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu 1,5	272600 1,5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500