

Garant**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 3°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 25/11mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 272121 25/11 |
| GTIN | 4045197430632 |
| Trieda položky | 21W |

Popis

Prevedenie:**S pevným uhlom sklonu.****S vnútorným chladením.****Použitie:**

Pre štandardný závit M16×2 a M18×2,5.

Technický opis

| | |
|--|-----------------|
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279810 4 |
| Odsadenie stredu L ₃ | 7,3 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 13 mm |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Celková dĺžka L | 180 mm |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Stopka Ø D _s | 20 mm |
| Uhol sklonu | 3 Stupeň |
| Druh použitia | pravé |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Upínacia skrutka Typ 4 | 279810 4 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |