

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272001 25/16
GTIN	4045197429698
Trieda položky	21W

Popis**Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

Podložka 1,5°	272600 1,5
Upínacia skrutka pre dosku závitú	279810 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Celková dĺžka L	153 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu 1,5	272600 1,5
Upínacia skrutka	272500
Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500