

Garant**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 0,5°, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 25/11mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
S pevným uhlom sklonu.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
Odsadenie stredu L_3	7,3 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Vnútorne chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	12 mm
Uhol sklonu	0,5 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Upínacia skrutka Typ 4

279810 4

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500