


CCMW 09T308, KBN35M, Typ: MET

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	265642 MET
GTIN	4960664543984
Trieda položky	25H

Popis
Prevedenie:

MEGACOAT otočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge Tough; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Technický opis

Prevedenie rezných hrán	MET
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Typ	KBN35M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMW 09T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		