

**CCMW 060202, KBN35M, Typ: ME**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	265610 ME
GTIN	4960664543915
Trieda položky	25H

## Popis

### Prevedenie:

**MEGACOAT** Otočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platničke.

## Technický opis

Prevedenie rezných hrán	ME
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Posuv $f$	0,08 - 0,15 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	KBN35M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMW 060202
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		