

Garant**Upichovacia doštička Plný rádius, CU7025, Šírka zápichu w: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273736 6
GTIN	4045197579287
Trieda položky	21J

Technický opis

Šírka zápichu w	6 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 2,3 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CU7025
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Ocel' < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný	140	P
kontinuálne	vhodný		
suché	vhodný		