

Prerezané redukčné púzdro utesnený, Ø 32 mm, Ø upnutia D1: 10mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302180 10
GTIN	4019208190907
Trieda položky	33D

Popis**Prevedenie:****Utesnené (gumová zátka).****Použitie:**

- Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).
- Presnosť odvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).
- Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.

Zvláštne príslušenstvo:

Valcový vytierak č. 343720.

Technický opis

Ø D	32 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
Vonkajší Ø	32 mm
Atribút Názov produktu	Ø 32 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 μm
Druh produktu	Redukčné púzdro

