

**Prerezané redukčné púzdro utesnený, Ø 32 mm, Ø upnutia D1: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302180 12     |
| GTIN             | 4019208190914 |
| Trieda položky   | 33D           |

**Popis****Prevedenie:****Utesnené (gumová zátka).****Použitie:**

- Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).
- Presnosť odvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).
- Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Valcový vytierak č. 343720.

**Technický opis**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ø D                                  | 32 mm           |
| Ø upnutia D <sub>1</sub>             | 12 mm           |
| Vonkajší Ø                           | 32 mm           |
| Atribút Názov produktu               | Ø 32 mm         |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 $\mu\text{m}$ |
| Druh produktu                        | Redukčné púzdro |

