

**Prerezané redukčné púzdro utesnený, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302160 8
GTIN	4019208190839
Trieda položky	33D

**Popis****Prevedenie:****Utesnené (gumová zátka).****Použitie:**

- Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).
- Presnosť odvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).
- Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Valcový vytierak č. 343720.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D	20 mm
Vonkajší Ø	20 mm
Atribút Názov produktu	Ø 20 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukčné púzdro

