

**HOLEX****VCMW 160402, BUX220, Prevedenie rezných hrán: M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265786 M
GTIN	4045197818201
Trieda položky	22I

**Popis****Prevedenie:**

- **Jednorazové prevedenie.**
- **S jednou reznou hranou.**

**Upozornenie:**

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 0,25 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	BUX220
Prevedenie rezných hrán	M
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 200 m/min

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMW 160402
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	BUX220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie