



## Akumulátorová tlaková maznica 562 barov, Typ: M12GG



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

Na plnenie mazivom (objem do 500 ml), príp. kartušami (obsah 400 g). **Vhodné pre mazivá do NLGI 3.**

S odvzdušňovacím ventilom. Dĺžka tlakovej maznice 355 mm, dĺžka hadičky 914 mm, univerzálny nátrubok.

#### Rozsah balenia:

Rýchlonabíjačka C12C, hadica s univerzálnou spojkou, prepravné vrečko.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073814.

### Technický opis

Objem naplnenia uvoľnené	500 cm <sup>3</sup>
Dĺžka hadice	914 mm
Pripojovací závit hadica	M10×1
Kapacita akumulátora	4 Ah
Napätie akumulátora	12 V
vhodné pre veľkosť kartuše	400 g
Ø hadice	13 mm

Dĺžka	355 mm
Označenie výrobcu	M12GG
vhodná kartuša	083590
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh produktu	Tlaková maznica

---

## Príslušenstvo

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
--	-------------