



Očkoploché klúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG6037 7
GTIN	4069515050609
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

5 ks očkoplochého klúča č. 613950 7.

Technický opis

Dĺžka klúča L	110 mm
maximálna výška rozovretia h ₁	4 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	7 mm
maximálna výška krúžku h _{2 max}	7 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 7738
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Technický list

Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč
USP1	5 ks očkoplochých kľúčov

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6037 7