

Garant**WCHX 060204, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268482 ALU
GTIN	4045197470584
Trieda položky	21K

Popis

Vhodné pre:
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 11.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	300 - 600 m/min
Ďalšie použitie	K
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	180 m/min
Typ	HLINÍK
Typ	HU70AL
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 060204
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre Ø nástroja D _c	11 mm
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie