

**Garant****Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 32/3
GTIN	4045197485298
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	3 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	40 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	22 mm
t <sub>max</sub> Vnútorne spracovanie	9,5 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> zapustený držiak	50 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500