

**Upínacia hlava mäkká, SK 65, Ø štartovacieho otvoru: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329936 40
GTIN	2050001922687
Trieda položky	33H

**Popis****Prevedenie:**

Upínacie hlavy, **okruhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovrtanie.

**Použitie:**

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

**Upozornenie:**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Technický opis**

Ø štartovacieho otvoru	40 mm
Upínač	SK 65
Druh produktu	Upínacia hlava

