

**Dvojitá brúska ECO, 400 V, Typ: DS04/150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Trieda položky	03S

**Popis****Prevedenie:**

**Extrémne tichý** motor zaručuje dlhú životnosť aj pri **nepretržitej prevádzke**. Dodanie bez brúsnych kotúčov.

S hriadeľom 25,4 mm.

Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

**Upozornenie:**

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

**Technický opis**

maximálne otáčky	2900 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	14 kg
Príkon	250 W
Označenie výrobcu	DS04/150
Šírka brúsneho kotúča T	25 mm
Ø otvoru brúsneho kotúča H	25,4 mm
Ø brúsneho kotúča D	150 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Dvojitá brúska

**Príslušenstvo**

Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Stojan stroja vhodné pre stroj DS04	077513 DS04
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC46	596100 SC46
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80
Úložný stôl na nástroje pravý Typ AT1	077525 AT1
Ochranný štít na oči pre č. 077502 Typ DS1	077509 DS1
Úložný stôl na náradie ľavý Typ AT1	077519 AT1