

**Garant****Trubička na chladenie HSK, pre HSK: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309880 25
GTIN	2050001707802
Trieda položky	39Z

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálny O-krúžok do 120 bar, pohyblivosť uhla  $\pm 1^\circ$ , leštený, s 2 tesniacimi krúžkami.

**Viton® tesnenia odolné proti chladivám.**

- Jemne leštený povrch, kalený a brunovaný.
- Dva leštené prechodové polomery.
- Plná pohyblivosť vďaka dvom O-krúžkom.
- Opracované závitové puzdrá s valcovanými, vysoko zhutnenými bokmi závitů.

**Popis:**

**Rúra na chladenie HSK** – malý komponent s vysokým účinkom! Pri až niekoľkých tisícoch výmen nástroja denne je dôležité zabezpečiť čisté a hlavne procesne bezpečné rozhranie medzi rúrou na chladenie a tesnením vretena stroja.

**Vhodné pre:**

Upínače nástrojov HSK.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	16,8 mm
Závit M	M8x1
vhodné pre upínač	HSK 25
Ø D	5 mm
maximálny tlak	120 bar

Pohyblivosť uhla	±1 Stupeň
Povrchová úprava	leštená
Druh produktu	Trubička na chladenie

---

## Príslušenstvo

Nástrčný kľúč pre trubičku pre prívod chladenia HSK pre HSK 25	309890 25
--	-----------