

**Upínacia klieština hladká, SK 80, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329940 27
GTIN	2050001922915
Trieda položky	33H

Popis**Prevedenie:**

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø napnutia	27 mm
Plocha upnutia	hladká
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé

Dĺžka L	53 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 80
Druh produktu	Upínacia hlava