



Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 80, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329944 25 |
| GTIN | 2050001923622 |
| Trieda položky | 33H |

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

| | |
|------------|-------|
| Ø napnutia | 25 mm |
| Tvrdosť | 60 HR |
| Profil | oblé |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Plocha upnutia | priečne a pozdĺžne drážky |
| Dĺžka L | 53 mm |
| Upínač | SK 80 |
| Druh produktu | Upínacia hlava |